

The LISCHKA logo is located in the top right corner. It features a stylized blue and orange icon of a person with a gear-like shape, followed by the word "LISCHKA" in a bold, blue, sans-serif font.

**LISCHKA**

The Geysir logo consists of a cluster of teal circles of varying sizes, arranged in a pattern that tapers to the right, with one orange circle at the bottom left.

**Geysir**  
**Arbeitspflegekombinationen**

**CDD 1050 / 1060 / 1090**

Steckbeckenspüler made by **LISCHKA**  
Germany



# Geysir

## Arbeitspflegekombinationen

### ProLine Medizinisches Mobiliar Für höchste Material- und Hygieneanforderungen

**ProLine Medizinisches Mobiliar** wird sorgfältig in entdröhnter Sandwichbauweise gefertigt. Die vollflächig verklebte Wabenpappeinlage zur Entdröhnung befindet sich zwischen der Innen- und Außenwand mit je 1mm Materialstärke des Schrankes. Für die Optik und Oberflächenbeschaffenheit bieten wir folgende Varianten:

**ProLine Stainless Steel:** Mobiliar aus Edelstahl in 320er Körnung, seidenmatt geschliffen. Ihre hohe Oberflächenhärte hält Stößen und Kratzern garantiert stand und ist auch gegen Chemikalien sehr resistent.

**ProLine Color:** Elektrolytisch verzinkte Stahlmöbel mit hochwertiger fungi-statischer Kunststoffbeschichtung aus aufgeschmolzenem Lackpulver. Die Oberfläche gewährleistet trotz guter Elastizität genügend Härte und Resistenz gegen handelsübliche Desinfektionsmittel. Optional erhältlich auch mit noch höherwertiger anti-mikrobieller Spezialbeschichtung gegen Wachstum und Vermehrung von Krankheitserregern und Kleinpilzen.

#### Weitere Ausstattungsoptionen:

- Abdeckungen aus Edelstahl oder Mineralstein
- Wandschränke
- Lagerregale für Steckbecken/Urinflaschen
- Hospitalausgussunterschranke wahlweise mit Frontblende oder doppelwandiger Flügeltür

### Qualität nach Maß Variabel in Ausführung, Farbe, Zubehör

**Mehr Platz & Stauraum:** Jeder Steckbecken spüler lässt sich durch Unter- und Wandschränke zur praktischen Arbeitsstrecke ausbauen, je nach Wunsch mit zusätzlichen Spülbecken, Einhebel-Mischbatterien oder Lagerregalen. Arbeitsplatten werden generell nach Aufmaß gefertigt, so dass sie fugenlos bis zur Wand reichen, einschließlich hinterer und seitlicher Aufkantung – ebenfalls ohne Fugen –, wahlweise mit Hygienradius. Schranklücken zur Wand werden durch Blenden sauber verschlossen.

**Farben nach Wunsch:** Geysir Arbeitspflegekombinationen lassen sich problemlos in vorgegebene Farbkonzepte integrieren, da sie in allen Farben erhältlich sind.



**Schrankkorpus** mit glatter Oberfläche in doppelwandiger, entdröhnter Bauweise, Betriebsgeräusche werden gut gedämmt; **Türen** mit umlaufender EPDM-Hohlkammer-Profilabdichtung, mit ausvulkanisierten Ecken gegen Milieubildung, desinfektionsmittelbeständig; **Integriertes Schlitzraster** zur Aufnahme von Einlegeböden ohne Aufsatzschienen, mit selbstschließender EPDM Dichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in den Korpus verhindert; **Hospitalausguss-Abdeckung** aus Chrom-Nickel-Stahl (standardmäßig mit DN 100), inklusive Eimerrost und Sieb, wahlweise mit integrierter Ringspülung



Geprägter Profilrand um das Becken, wahlweise auch um die gesamte Arbeitsplatte verlaufend



Umlaufende, desinfektionsmittelbeständige Türdichtung für höchste Hygieneanforderungen




Wartungsfreie Modulscharniere halten die Tür von selbst geschlossen, zweidimensional justierbar



#### Geysir CDD 1050 – WH

Geysir CDD 1050 als wandhängendes Modell mit einer Tiefe von nur 450 mm. Hochstehendes Gerät für eine ergonomische optimale Beladehöhe. Durch diese Montage ist ein Reinigen unterhalb des Gerätes problemlos möglich.



#### Geysir CDD 1050 – CH – SA



Geysir CDD 1050 zur Bodenmontage mit Chemiesockel und Aufdopplung. Hochstehendes Gerät für eine ergonomische optimale Beladehöhe bei geringer Stellfläche.



#### Geysir CDD 1050 – A – 100

Geysir CDD 1050 zur Bodenmontage mit Sockel, Ausguss mit oder ohne Randspülung und wahlweise mit Aufdopplung als kompakte Einheit.







**Geysir CDD 1060**

Geysir CDD 1060 zur Bodenmontage mit Sockel, wahlweise mit Deckel. Unterbaufähiges Gerät in kompakter Bauweise für den Einsatz in kleinen Räumen.

**Geysir CDD 1090**

Geysir CDD 1090 zur Bodenmontage mit Sockel, wahlweise mit Deckel. Unterbaufähiges Gerät mit großzügigem Stauraum für bis zu zwei 5-Liter Gebinden.





**Geysir CDD 1060 - A - 110**

Geysir CDD 1060 zur Bodenmontage mit Sockel, Ausguss mit oder ohne Randspülung als kompakte Einheit

**Geysir CDD 1090 - AH - 140**

Geysir CDD 1090 zur Bodenmontage mit Sockel, Ausguss mit oder ohne Randspülung. Handwaschbecken und einer großen Arbeitsfläche.




**Geysir CDD 1060 - AH - 160**

Geysir CDD 1060 zur Bodenmontage mit Sockel, Ausguss mit oder ohne Randspülung, Handwaschbecken 340x370x150, Unterschrank. Sinnvolle Variante für kleine Räume.

**Geysir CDD 1090 - AH - 190**

Geysir CDD 1090 zur Bodenmontage mit Sockel, Ausguss mit oder ohne Randspülung, Handwaschbecken, Unterschrank. Die ideale Lösung mit einer größeren Arbeitsfläche und integriertem Becken sowie Stauraum im Unterschrank





# Geysir

## Arbeitspflegekombinationen

### Die perfekte Verbindung von Steckbeckenspüchern und medizinischem Mobiliar

Geysir Arbeitspflegekombinationen verbinden moderne Hygienetechnik und medizinisches, funktionsfähiges Mobiliar zu hoch funktionalen Ausstattungen für Stations- und Arbeitsräume in Kliniken, Praxen oder Pflegeheimen. Bezeichnend für die hohe Qualität aller verwendeten Produkte sind die solide Bauweise mit hochwertigen Materialien und raffinierte Details. Zahlreiche Kombinationsvarianten – von der Ausstattung bis zum Zubehör – sorgen für ein optimales Arbeiten bei maximaler Raumnutzung. Anders als herkömmliche Möbel für Arbeitspflegeräume sind Geysir Arbeitspflegekombinationen von Grund auf darauf ausgerichtet, der Keim- und Milieubildung entgegenzuwirken. Zum Beispiel verfügen sie generell über komplett umlaufende, ausvulkanisierte Türdichtungen aus einem Stück, ebenso über maßgeschneiderte Arbeitsflächen – fugenfrei bis zur Wand.

Die wartungsfreundlichen, pflegeleichten Oberflächen sind optimal beschaffen für hohe Belastungen und verfügen durchweg über die gleichen Qualitätsmerkmale wie klassisches medizinisches Mobiliar. Sie sind erhältlich in fein geschliffenem Edelstahl oder elektrolytisch verzinktem Stahlblech mit desinfektionsmittelbeständiger Kunststoffbeschichtung aus aufgeschmolzenem Lackpulver. Für anspruchsvolle Hygienekonzepte bieten wir zudem optional eine noch höherwertige Beschichtung mit anti-mikrobieller Wirkung. Damit beeindruckt Geysir Arbeitspflegekombinationen nicht nur durch ihre anspruchsvolle Konstruktion und gehobene Materialausstattung, sie erfüllen auch höchste Anforderungen bezüglich Hygiene und Funktionalität. Noch dazu lassen sie sich so elegant wie effektiv in das vorgegebene Raum- und Farbkonzept einbinden. Praktisch. Kompromisslos. Modern.

Kombinieren Sie nach belieben unsere Steckbeckenspüler der Geysir Serie mit **ProLine** Medizinisches Mobiliar. Für ein perfektes Ergebnis, exakt nach Maß. In bewährter, langlebiger Qualität.





**Lischka** GmbH

Grenzgrabenstraße 12  
13053 Berlin  
Germany

Tel. 0049 30 98 19 58-0  
Fax 0049 30 98 19 58-200

[info@made-by-lischka.de](mailto:info@made-by-lischka.de)  
[www.made-by-lischka.de](http://www.made-by-lischka.de)

Rev.: 2/Datum 08.2011  
CE 0633