



Geysir CDD 1060 basic

Cleaning and Disinfection Device

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	Preis in Euro
------------	-----------------------	---------------

Normenkonformität
Hygienegutachten und Zertifizierung gemäß EN ISO 15883-1/3
Komplettentleerung gemäß EN ISO 15883-1
DVGW geprüft (EN 1717)

Material und Bauweise
Waschkammer aus resistentem V4A-Edelstahl (tiefgezogen)
Außengehäuse aus robustem V2A-Edelstahl, Schliff Korn 320
Isolierung der Waschkammer (Temperatur und Akustik)
Wartungsfreie, sich selbstdesinfizierende und nach außen 100 % dampfdichte Gerätetür-Labyrinthdichtung ohne Gummidichtung

Reinigungs- und Desinfektionssystem
Powerdüsensystem aus 7 + 5 rotierenden Powerdüsen
Hochdruckpumpe (0,75 kW) für kraftvolle Reinigung (400 l/min)
Thermische Desinfektion frei wählbar bis Ao-300
Geschlossenes Rückkühlungssystem ohne Außenluftzufuhr und ohne Wasser
1 Kanister KLAR LISCHKA Klarspülerchemie bei Aufstellung

Bedienungskomfort
Universalaufnahmegestell in hygienisch einwandfreien Steckflaschen, kurzerhand auswechselbar ohne Werkzeug
Ökonomisches und effektives Desinfektionsmanagement
LCD-Display mit Klartext und Programmfortschrittanzeige
Mikroprozessorsteuerung für Programmabläufe

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
LISCHKA Geysir basic CDD 1060: 600 mm, 860 mm, 560 mm

Technische Daten
Geringe Programmlaufzeiten (252 sec *)
Geringer Wasserverbrauch pro Charge (0,028 m3*)
Geringer Stromverbrauch pro Charge (0,17kw/h)
ab einem Wasserdruck von 0,8 bar verwendbar
Spannung: 230/ 400 V / Leistung: 3,0/ 4,5 KW
Abwasser: NW 110 / DN 100 / Geräuschpegel: 50 dBA
Umwälzpumpenleistung : 400 L / min

*bezogen auf Kurzprogramm

10-90403	CDD 1060 basic	
----------	----------------	--

Optionen:

Artikelnr.	Artikel - Bezeichnung	
10-59114	Maschinenabdeckung CDD 1060 (Höhe 900mm)	
10-90344	Randspülung für Hospitalausguss aus dem Gerät	



CE0633 gemäß 93/42/EWG